



**MASCARILLA AUTOFILTRANTES**  
*FILTERING HALF MASK*  
*MASQUE AUTOFILTRANT*

**1710 FFP1**  
**NR**



**FICHA TÉCNICA**  
*DATASHEET*  
*FICHE TECHNIQUE*



# 1710 FFP1 NR

## DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

Las mascarillas autofiltrantes Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración.

Tipos de aplicación de la mascarilla 1710 FFP1 NR: limpieza a vapor, trabajos de mola, corte y perforación en la construcción, polvo de óxido y metálico procedente de trabajos de mola, corte y perforación.

The range of filtering half masks Climax have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. It allows the air inside the mask, reducing the accumulation of hot air and moisture inside the mask.

Type of uses for the filtering half mask 1710 FFP1 NR: High pressure steam blasting, grinding, cutting and drilling, metal and iron powder from grinding, cutting and drilling work.

La gamme de demi-masques filtrants Climax a été conçue pour retenir efficacement les particules de poussière en suspension, le brouillard et la fumée. Ils sont très légers, confortables et offrent une très faible résistance à la respiration.

Type d'utilisations du demi-masque filtrant 1710 FFP1 NR : Type d'utilisation du demi-masque filtrant 1710 FFP1 NR : Projection de vapeur haute pression, meulage, découpe et perçage, poudre de métal et de fer issue des travaux de meulage, découpe et perçage.

## CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Máximo nivel de uso: 4 x VLA . Protección: Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos.  
Embalaje disponible: Caja 20 ud

Maximum level of use: 4 x TLV. Protection: Non-toxic solid and liquid aerosols.  
Packing: Box of 20 pcs.

Niveau d'utilisation maximum : 4 x TLV. Protection : Aérosols solides et liquides non toxiques.  
Emballage : Boîte de 20 pièces.

LATEX  
FREE



# 1710 FFP1 NR

1. Clip nasal ajustable / Adjustable nose clip / Pince-nez réglable.
2. Bandas de ajuste sintéticas / Setting synthetic bands / Pose de bandes synthétiques.
3. Tira de espuma / Foam strip / Bande de mousse.



## MARCADO / MARKING / MARQUAGE

Normativa  
Norm  
Normative

Certificación  
Certification  
Certification



Fabricante  
Manufacturer  
Fabricant

DDMMYYYY

Modelo  
Model  
Modèle

NR: No reutilizable  
NR: Non reusable  
NR: Non réutilisable

Número de organismo de control  
Control body number  
Numéro d'organisme de contrôle

# 1710 FFP1 NR

## ENSAYOS / TESTS

- Fuga hacia el interior total**  
Total inward leakage  
Fuite totale vers l'intérieur
- Penetración del material filtrante**  
Penetration of the filter material  
Pénétration du matériau filtrant
- Contenido de CO2 en el aire de inhalación**  
Carbon dioxide content of the inhalation air  
Teneur en dioxyde de carbone de l'air inhalé
- Resistencia a la inhalación** | 30l/min  
Inhalation resistance | 95l/min  
Résistance à l'inhalation
- Resistencia a la exhalación** | 160l/min  
Exhalation resistance |  
Résistance à l'exhalation

## LIMITACIONES DE USO / USE LIMITATIONS / LIMITES D'UTILISATION

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores en concentraciones superiores al límite de exposición permitido VLA.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Unknown contaminants.
- Presence of gases or vapors in concentrations above the allowed exposure limit TLV

Cet équipement ne doit pas être utilisé dans les situations suivantes :

- Atmosphères déficientes en oxygène. (moins de 19,5%)
- Contaminants inconnus.
- Présence de gaz ou de vapeurs à des concentrations supérieures à la limite d'exposition autorisée VLA.

## ADVERTENCIAS / WARNINGS / AVERTISSEMENTS

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.

Les personnes qualifiées qui ont reçu une formation adéquate ou qui utilisent la ceinture sous la surveillance d'un superviseur compétent ne peuvent utiliser que les demi-masques filtrants.

### CERTIFICACIÓN - ENSAYOS

#### CERTIFICACIÓN UE

Reglamento (UE) 2016/425  
Norma: EN 149:2001+A1:2009  
Organismo de control: 2897

### CERTIFICATION - TEST

#### EU CERTIFICATION

Regulation (EU) 2016/425  
Norm: EN 149:2001+A1:2009  
Control body number: 2897

### CERTIFICATION - TESTS

#### CERTIFICATION UE

Règlement (UE) 2016/425  
Norme : EN 149:2001+A1:2009  
Numéro de l'organisme de contrôle : 2897